

**X.LW...SR-S, SC6525, veličina izmjenjive rezne pločice: 09mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	221926 09
GTIN	2050001735188
Razred artikla	28E

Opis**Izvedba:**

Posebno debele izmjenjive rezne pločice s brušenom Wiper oštricom.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti za $a_e = 0,3 \times D$.

Tehnički opis

Tip	ST1400
Veličina izmjenjive rezne pločice	09
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XDLW090408-SR-D
Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks}}$	2,01 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	SC6525
Rezni materijal	HM
Posmak f_z po zubu	0,2 - 3 mm

Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	340 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	260 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	210 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	155 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		