

**Garant****Feedking glodača glava s velikim posmakom, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 35/3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212905 35/3
GTIN	4045197320896
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Geometrija oštrica s **dinamičkim** djelovanjem za najviše vrijednosti posmaka. Ekstremno miran rad zahvaljujući **samostabilizirajućem ležištu izmjenjivih pločica**. **Optimizirana geometrija** za smanjenu silu rezanja, time je **manje opterećenje glavnog vretena**.

**Prednost:**

Posebno ekonomično zahvaljujući **iznimno čvrstim izmjenjivim reznim pločicama** s 4 oštrice.

**Napomena:**

Kod primjene produžetaka uvijek radite s unutarnjim hlađenjem. Koristite GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

**Tehnički opis**

Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	42 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219933 (15IP; 3,8 Nm)
Ø $D_1$ h6	17 mm
Prihvatni navoj M	M16
maksimalna dubina reza ap maks	1,15 mm
Ø reza $D_c$	35 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XD.. 09T308

Ø D <sub>2</sub>	28,7 mm
Ø D <sub>3</sub>	19 mm
Broj oštrica Z	3
Unutarnje hlađenje	da
Max duljina uranjanja L za α <sub>maks</sub>	18,5 mm
Interpolacija Ø D <sub>min</sub>	54 mm
Interpolacija a <sub>p</sub>	1,15 mm
Kut uranjanja α <sub>maks</sub>	0,93 stupanj
Interpolacija Ø D <sub>maks</sub>	68 mm
Seriya	FeedKing
Izvedba drške	s navojem
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Podjela oštrica	nejednako
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

## Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,8 Nm	211750 3,8
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219933
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP