

Garant**Feedking glodača glava s velikim posmakom, s navojem, Ø D / broj pločica Z:
35/5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212905 35/5
GTIN	4045197549747
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Geometrija oštrica s **dinamičkim** djelovanjem za najviše vrijednosti posmaka. Ekstremno miran rad zahvaljujući **samostabilizirajućem ležištu izmjenjivih pločica**. **Optimizirana geometrija** za smanjenu silu rezanja, time je **manje opterećenje glavnog vretena**.

Prednost:

Posebno ekonomično zahvaljujući **iznimno čvrstim izmjenjivim reznim pločicama** s 4 oštrice.

Napomena:

Kod primjene produžetaka uvijek radite s unutarnjim hlađenjem. Koristite GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** s nastavkom br. **674252 vel. 9IP**.

Tehnički opis

Ukupna duljina L_{ukupno}	42 mm
Prihvatni navoj M	M16
Ø reza D_c	35 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Ø D_1 h6	17 mm
Ø D_2	28,7 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XD.. 070308

maksimalna dubina reza a_p maks	0,85 mm
$\varnothing D_3$	22 mm
Broj oštrica Z	5
Unutarnje hlađenje	da
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	21 mm
Interpolacija $\varnothing D_{min}$	57 mm
Interpolacija a_p	0,85 mm
Kut uranjanja α_{maks}	0,82 stupanj
Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	68 mm
Serija	FeedKing
Izvedba drške	s navojem
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Podjela oštrica	nejednako
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219810
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 9IP	674252 9IP