

**PNMU 1205 ANER-GH, PR1525, tip: ST1400****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	222807 ST1400
GTIN	4960664671205
Razred artikla	25A

**Opis****Napomena:**Orijentacijske vrijednosti za  $a_e = 0,3 \times D$ .Posmak  $f_z$  po zubu: 0,2 – 0,65 mm**Tehnički opis**

Tip	ST1400
Posmak $f_z$ po zubu	0,2 – 0,65 mm
Broj zamjena/oštrica	10
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	PNMU 1205 ANER-GH
Vrsta	PR1525
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	140 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	140 m/min	M
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		