



## Planska glodača glava 47,5 ° MFPN45, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 200/10mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	222800 200/10
GTIN	4960664602407
Razred artikla	250

### Opis

#### Izvedba:

Visokoučinkovita planska glodača glava s dvostranim peterokutnim izmjenjivim reznim pločicama. Kombinacija kuta namještanja, prostora za odvojene čestice te geometrije i kuta rezanja izmjenjivih reznih pločica osiguravaju velike volumene odrezivanja, odvođenje odvojenih čestica, dulji vijek trajanja i male sile rezanja, a time i veliku ekonomičnost.

### Tehnički opis

Stezni vijak za podlošku	229702 (SW5; 6,0 Nm)
Vijak za izmjenjivu pločicu	229700
maksimalni vanjski Ø D <sub>maks</sub>	213 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	PN.. 1205
Ø prihvatne rupe	60 mm
Ø reza D <sub>c</sub>	200 mm
maksimalna dubina reza ap maks	6 mm

Podložna pločica	229750
Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	63 mm
Broj oštrica Z	10
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice $\kappa$	47,5 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Ravno glodalo

---

## Pribor

Stezni vijak	229702
Stezni vijak	229700
Podložna pločica	229750