

Garant**Feedking glodača glava s velikim posmakom, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 25/3mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 212905 25/3 |
| GTIN | 4045197320872 |
| Razred artikla | 210 |

Opis**Izvedba:**

Geometrija oštrica s **dinamičkim** djelovanjem za najviše vrijednosti posmaka. Ekstremno miran rad zahvaljujući **samostabilizirajućem ležištu izmjenjivih pločica**. **Optimizirana geometrija** za smanjenu silu rezanja, time je **manje opterećenje glavnog vretena**.

Prednost:

Posebno ekonomično zahvaljujući **iznimno čvrstim izmjenjivim reznim pločicama** s 4 oštrice.

Napomena:

Kod primjene produžetaka uvijek radite s unutarnjim hlađenjem. Koristite GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** s nastavkom br. **674252 vel. 9IP**.

Tehnički opis

| | |
|--|----------------------|
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XD.. 070308 |
| Ukupna duljina L _{ukupno} | 35 mm |
| Ø D ₂ | 20,7 mm |
| Prihvatni navoj M | M12 |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219810 (9IP; 2,2 Nm) |
| Ø D ₁ h6 | 12,5 mm |
| Ø D ₃ | 12 mm |

| | |
|--|-----------------------------------|
| maksimalna dubina reza a_p maks | 0,85 mm |
| \varnothing reza D_c | 25 mm |
| Broj oštrica Z | 3 |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Max duljina uranjanja L za α_{maks} | 11 mm |
| Interpolacija $\varnothing D_{min}$ | 37 mm |
| Interpolacija a_p | 0,85 mm |
| Kut uranjanja α_{maks} | 1,56 stupanj |
| Interpolacija $\varnothing D_{maks}$ | 48 mm |
| Serija | FeedKing |
| Izvedba drške | s navojem |
| Primjena glodala | Cirkularno glodalo |
| Primjena glodala | Uranjanje |
| Primjena glodala | Ukopavanje |
| Podjela oštrica | nejednako |
| Strategija rezanja | HPC |
| Izmjena alata | PowerCard |
| Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 9IP | 674252 9IP |
| Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm | 211750 2,2 |
| Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni | 219810 |