

Garant

Feedking glodača glava s velikim posmakom, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 40/4mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212905 40/4
GTIN	4045197320902
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Geometrija oštrica s **dinamičkim** djelovanjem za najviše vrijednosti posmaka. Ekstremno miran rad zahvaljujući **samostabilizirajućem ležištu izmjenjivih pločica**. **Optimizirana geometrija** za smanjenu silu rezanja, time je **manje opterećenje glavnog vretena**.

Prednost:

Posebno ekonomično zahvaljujući **iznimno čvrstim izmjenjivim reznim pločicama** s 4 oštrice.

Napomena:

Kod primjene produžetaka uvijek radite s unutarnjim hlađenjem. Koristite GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

Tehnički opis

Ukupna duljina L_{ukupno}	42 mm
Ø reza D_c	40 mm
Ø D_2	28,7 mm
Prihvatni navoj M	M16
Ø D_1 h6	17 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XD.. 09T308

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219933 (15IP; 3,8 Nm)
maksimalna dubina reza a_p maks	1,15 mm
$\varnothing D_3$	24 mm
Broj oštrica Z	4
Unutarnje hlađenje	da
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	23,5 mm
Interpolacija $\varnothing D_{min}$	64 mm
Interpolacija a_p	1,15 mm
Kut uranjanja α_{maks}	0,73 stupanj
Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	78 mm
Serija	FeedKing
Izvedba drške	s navojem
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Podjela oštrica	nejednako
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,8 Nm	211750 3,8
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219933
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP