

**Planska glodača glava 47,5 ° MFPN45, s provrtom, Ø D / broj pločica Z:  
100/8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	222800 100/8
GTIN	4960664602445
Razred artikla	250

**Opis****Izvedba:**

Visokoučinkovita planska glodača glava s dvostranim peterokutnim izmjenjivim reznim pločicama. Kombinacija kuta namještanja, prostora za odvojene čestice te geometrije i kuta rezanja izmjenjivih reznih pločica osiguravaju velike volumene odrezivanja, odvođenje odvojenih čestica, dulji vijek trajanja i male sile rezanja, a time i veliku ekonomičnost.

**Tehnički opis**

maksimalni vanjski Ø D <sub>maks</sub>	113 mm
maksimalna dubina reza ap maks	6 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229700
Ø reza D <sub>c</sub>	100 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	PN.. 1205
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	50 mm
Ø prihvatne rupe	32 mm

Broj oštrica Z	8
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	47,5 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Ravno glodalo

---

## Pribor

Stezni vijak	229700
--------------	--------