

**PNEU 1205 ANER-Wiper, PR1525, tip: ST1400****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	222826 ST1400
GTIN	4960664671236
Razred artikla	25A

Opis**Izvedba:**

WIPER izmjenjive rezne pločice za najbolju kvalitetu površine. Jedna Wiper pločica se stavlja na glodaču glavu. **Osigurati ispravnu montažu!**

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti za $a_e = 0,3 \times D$.

Tehnički opis

Tip	ST1400
Broj zamjena/oštrica	10
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	PNEU 1205 ANER
Vrsta	PR1525
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	140 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	140 m/min	M
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		