



## Planska glodača glava 47,5 ° MFPN45, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 250/16mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	222800 250/16
GTIN	4960664602483
Razred artikla	250

### Opis

#### Izvedba:

Visokoučinkovita planska glodača glava s dvostranim peterkutnim izmjenjivim reznim pločicama. Kombinacija kuta namještanja, prostora za odvojene čestice te geometrije i kuta rezanja izmjenjivih reznih pločica osiguravaju velike volumene odrezivanja, odvođenje odvojenih čestica, dulji vijek trajanja i male sile rezanja, a time i veliku ekonomičnost.

### Tehnički opis

Ø prihvatne rupe	60 mm
Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	63 mm
maksimalna dubina reza $a_p$ maks	6 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229700
maksimalni vanjski Ø $D_{\text{maks}}$	263 mm
Ø reza $D_c$	250 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	PN.. 1205

Broj oštrica Z	16
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	47,5 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Ravno glodalo

---

## Pribor

Stezni vijak	229700
--------------	--------