

# Yale

## Lančana dizalica VS III, nosivost: 0,5t



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 086020 0,5    |
| GTIN           | 4025092949545 |
| Razred artikla | 08X           |

### Opis

#### Izvedba:

Bilo koja lančana dizalica se ispituje u tvornici s preopterećenjem i isporučuje se s uputom za rad i ispitnim certifikatom.

Kompletno čelična konstrukcija. Igličasti i kuglični ležajevi na svim rotirajućim dijelovima. Automatsko zaustavljanje kod preopterećenja. Okretna za 360°, kovana kuka.

#### Napomena:

**Nosivost do 20 t, spremnik lanaca i protuklizna spojka na upit.**

### Tehnički opis

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Materijal kućišta                  | Puni čelik |
| Nosivost t                         | 0,5 t      |
| Normalna podizna visina            | 3 m        |
| Broj lanaca                        | 1          |
| Sila podizanja pri nazivnom teretu | 21 daN     |
| Nosivost                           | 500 kg     |

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Težina          | 9 kg        |
| Vrsta proizvoda | Viseća kuka |