

EFFBE**Montažni element s niveliranjem LM, maks. nosivost: 480kg****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	086002 480
GTIN	4045197349422
Razred artikla	08Y

Opis**Izvedba:**

Antivibracijski sustavi za strojeve. Odspajanje strojeva i opreme, osjetljivih na vibracije poboljšava sigurnost i točnost procesa. Uloženi elastomeri stišavaju buku te prigušuju vibracije i udare, za optimirani proces proizvodnje bez buke. Svi elementi se bez problema mogu montirati i nivelirati.

Elastomer-metalni montažni elementi kompaktne konstrukcije s integriranim sustavom niveliranja preko centralnog vijka za namještanje.

Upotreba:

Za montiranje strojeva bez podnog sidrenja.

Napomena:

Za veća opterećenja i specijalne primjene ostali elementi su isporučivi na upit. Elementi s zračnim jastucima dostupni su u online trgovini pod br. 086003 vel. SLM1 – SLM12.

Tehnički opis

maksimalna nosivost preša	450 kg
dozvoljena statička nosivost	600 daN
maksimalna nosivost za tokarilice i brusilice	220 kg

maksimalno područje niveliranja (poravnavanja Ni)	15 mm
maksimalna nosivost za glodalice	300 kg
maksimalna nosivost	480 kg
Ø navoja G	M10
Ø D	80 mm
Duljina vijka S	80 mm
Visina H	25 mm
Vrsta proizvoda	Antivibracijski montažni element