



Lančana dizalica BRAVO™, nosivost: 0,25t



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	086014 0,25
GTIN	2050001741967
Razred artikla	08Y

Opis

Izvedba:

Uređaji s **kućištem od čeličnog lima**, iznimno male mase, serijskom **debljadinom lanca, malom visinom konstrukcije i okretno** uležištenom, kovanom kukom. Izuzetno kompaktan uređaj (duljina 240 mm).

Upotreba:

Višenamjenski uređaj i za najteže uvjete.

Napomena:

Kod funkcijskog principa **tlakom opterećene kočnice navoja** stvara se aksijalni radni tlak od samog tereta i stoga je proporcionalan veličini opterećenja. Teret je siguran u svakom položaju, za spuštanje se mora svladati razliku između momenta kočenja i tereta. Svi su Yalle višenamjenski uređaji time opremljeni.

Automatska **debljadinom lanca** omogućuje **brzo pričvršćivanje** neopterećenog lanca, pri djelovanju tereta zatvara se **tlakom opterećena kočnica navoja** ponovno automatski i teret je siguran.

Protuklizna spojka (opcionalno po želji) sprečava pretjerano velike prihvate opterećenja i time povećava životni vijek alata za podizanje.

Uređaji sa zaštitom od preopterećenja (klizna spojka) na upit.

Tehnički opis

Broj lanaca	1
Normalna podizna visina	1,5 m
Sila podizanja pri nazivnom teretu	275 daN
Ø karike lanca	4 mm
minimalna duljina između kuka	230 mm
Duljina karike lanca	12 mm
Nosivost	250 kg
Materijal kućišta	Čelik
Oslobađanje lanca	da
Nosivost t	0,25 t
Težina	2,2 kg
Vrsta proizvoda	Polužna dizalice / lančana dizalica