

Garant
XDLT 09T308 ER, HU7810, tip: ALU

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212943 ALU
GTIN	4045197581600
Razred artikla	21A

Opis
Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

Posmak f_z po zubu: 0,79 mm

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: XDLT 09T308 ER

Tip: ALU

Kutni radijus: 0,8 mm

Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks.}}$: 1,99 mm

Tehnički opis

Tip	ALU
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XDLT 09T308 ER
Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks.}}$	1,99 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	HU7810
Rezni materijal	HM

maksimalna dubina reza ap maks	1,15 mm
Posmak f_z po zubu	0,79 mm
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	1200 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	1500 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	1100 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima		