

Garant**Feedking glodača glava s velikim posmakom, s provrtom, Ø D / broj pločica Z:
80/6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212910 80/6
GTIN	4045197514370
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Geometrija oštrica s **dinamičkim** djelovanjem za najviše vrijednosti posmaka. Ekstremno miran rad zahvaljujući **samostabilizirajućem ležištu izmjenjivih pločica**. **Optimizirana geometrija** za smanjenu silu rezanja, time je **manje opterećenje glavnog vretena**.

Prednost:

Posebno ekonomično zahvaljujući **iznimno čvrstim izmjenjivim reznim pločicama** s 4 oštrice.

Napomena:

Koristite GARANT moment odvijač TQ br. **211750 Gr. 5,7** s nastavkom br. **674252 vel. 20IP**.

Tehnički opis

Ø D ₃	59 mm
maksimalna dubina reza ap maks	1,8 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XD.. 120408
Ø reza D _c	80 mm

Ø prihvatne rupe	32 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	50 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Broj oštrica Z	6
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija $\varnothing D_{\text{min}}$	139 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\text{maks}}$	158 mm
Interpolacija a_p	1,85 mm
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	58,5 mm
Kut uranjanja α_{maks}	0,29 stupanj
Serija	FeedKing
Kut rezne oštrice κ	12 stupanj
Fz Helix	0,7
Izvedba drške	s provrtom
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Podjela oštrica	nejednako
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,8 Nm	211750 3,8
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219800