

**Planska glodača glava 75° MSRS, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 100/4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	224000 100/4
GTIN	4960664532971
Razred artikla	25P

**Opis****Izvedba:**

Glodača glava s normalnom i uskom podjelom pločica.

**Upotreba:**

Dubine rezanja do 12 mm i veliki posmaci za izrazito učinkovitu grubu obradu. Inovativni urezi u izmjenjivoj pločici omogućuju značajnu redukciju sile rezanja te time i smanjivanje sklonosti vibracijama. Time se povećava širina zahvata te značajno raste volumen odvojenih čestica.

**Tehnički opis**

Ø prihvatne rupe	32 mm
Stezni vijak za kutiju	229704
Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	50 mm
maksimalna dubina reza $a_p \text{ maks}$	12 mm
maksimalni vanjski Ø $D_{\text{maks}}$	107 mm
Ø reza $D_c$	100 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SP.. 1806
Kutija	229765
Vijak za izmjenjivu pločicu	229703 (T25; 7,5 Nm)

Broj oštrica Z	4
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	75 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Ravno glodalo

---

## Pribor

Stezni vijak	229704
Stezni vijak	229703
Kutijica	229765