

Garant
XDLW 120408 TN, KU7710, tip: GGG


Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 212991 GGG |
| GTIN | 4045197514325 |
| Razred artikla | 21H |

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

Pritegnuti vijak br. 219800 s maksimalno 3,8Nm!

Posmak f_z po zubu: 0,57 mm

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: XDLW 120408 TN

Tip: GGG

Kutni radijus: 0,8 mm

Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks.}}$: 2,6 mm

Tehnički opis

| | |
|--|----------------|
| Tip | GGG |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | XDLW 120408 TN |
| Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks.}}$ | 2,6 mm |
| Kutni radijus | 0,8 mm |
| Vrsta | KU7710 |

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Rezni materijal | Keramika |
| maksimalna dubina reza ap maks | 1 mm |
| Posmak f_z po zubu | 0,57 mm |
| Broj zamjena/oštrica | 4 |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|------------------|--------------|-----------|---------|
| GG(G) | prikladno | 600 m/min | K |
| mokro maksimalno | prikladno | | |
| suho | prikladno | | |