


Garant**Feedking glodača glava s velikim posmakom, s provrtom, Ø D / broj pločica Z:
100/7mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212910 100/7
GTIN	4045197514394
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Geometrija oštrice s **dinamičkim** djelovanjem za najviše vrijednosti posmaka. Ekstremno miran rad zahvaljujući **samostabilizirajućem ležištu izmjenjivih pločica**. **Optimizirana geometrija** za smanjenu silu rezanja, time je **manje opterećenje glavnog vretena**.

Prednost:

Posebno ekonomično zahvaljujući **iznimno čvrstim izmjenjivim reznim pločicama** s 4 oštrice.

Napomena:

Koristite GARANT moment odvijač TQ br. **211750 Gr. 5,7** s nastavkom br. **674252 vel. 20IP**.

Tehnički opis

maksimalna dubina reza ap maks	1,8 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	50 mm
Ø D_3	79 mm
Ø prihvatne rupe	32 mm

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XD.. 120408
Ø reza D_c	100 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Broj oštrica Z	7
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija Ø D_{min}	179 mm
Interpolacija Ø D_{maks}	198 mm
Interpolacija a_p	1,85 mm
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	78,5 mm
Kut uranjanja α_{maks}	0,22 stupanj
Serija	FeedKing
Kut rezne oštrice κ	12 stupanj
Fz Helix	0,7
Izvedba drške	s provrtom
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Podjela oštrica	nejednako
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,8 Nm	211750 3,8
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219800