

**Planska glodača glava 75° MSRS, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 125/8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	224000 125/8
GTIN	4960664533022
Razred artikla	25P

Opis**Izvedba:**

Glodača glava s normalnom i uskom podjelom pločica.

Upotreba:

Dubine rezanja do 12 mm i veliki posmaci za izrazito učinkovitu grubu obradu. Inovativni urezi u izmjenjivoj pločici omogućuju značajnu redukciju sile rezanja te time i smanjivanje sklonosti vibracijama. Time se povećava širina zahvata te značajno raste volumen odvojenih čestica.

Tehnički opis

maksimalni vanjski Ø D_{maks}	132 mm
Ø prihvatne rupe	40 mm
maksimalna dubina reza ap maks	12 mm
Ø reza D_c	125 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229703 (T25; 7,5 Nm)
Ukupna duljina L_{ukupno}	60 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SP.. 1806
Broj oštrica Z	8
Izvedba drške	s provrtom

Kut rezne oštrice κ	75 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Ravno glodalo

Pribor

Stezni vijak	229703
--------------	--------