

Yale

Lančana dizalica VS III, nosivost: 1 t



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	086020 1
GTIN	4025092078726
Razred artikla	08X

Opis

Izvedba:

Bilo koja lančana dizalica se ispituje u tvornici s preopterećenjem i isporučuje se s uputom za rad i ispitnim certifikatom.

Kompletno čelična konstrukcija. Igličasti i kuglični ležajevi na svim rotirajućim dijelovima. Automatsko zaustavljanje kod preopterećenja. Okretna za 360°, kovana kuka.

Napomena:

Nosivost do 20 t, spremnik lanaca i protuklizna spojka na upit.

Tehnički opis

Materijal kućišta	Puni čelik
Nosivost	1000 kg
Normalna podizna visina	3 m
Sila podizanja pri nazivnom teretu	24 daN
Broj lanaca	1
Nosivost t	1 t

Težina	11,5 kg
Vrsta proizvoda	Viseća kuka