

**SPMT 1806 EDER-NB3, PR1230, tip: ST1400****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	224011 ST1400
GTIN	4960664609703
Razred artikla	25A

Opis**Izvedba:**

Specijalna geometrija izmjenjivih reznih pločica osigurava smanjenje sile rezanja i poboljšano lomljenje odvojenih čestica. Svi tipovi s **Wiper pločicama** za visoke posmake.

Upotreba:

NB2 / NB3: Opća primjena.

Napomena:

Glodače glave se opremaju naizmjenice jednakim brojem izmjenjivih reznih pločica oblika NB2 i NB3. Pratiti upute za primjenu navedene na glodačkoj glavi.

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 1 \times D$.

Primjena: Standard

Posmak f_z po zubu: 0,06 - 0,25 mm

Tehnički opis

Posmak f_z po zubu	0,06 - 0,25 mm
Tip	ST1400
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SPMT 1806 EDER-NB3

Vrsta	PR1230
Rezni materijal	HM
Primjena	Standard
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	160 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	160 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		