

Garant**XDLT 09T308 ER, HB7720, tip: HART****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212951 HART
GTIN	4045197581662
Razred artikla	21A

Opis**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

Posmak f_z po zubu: 0,43 mm

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: XDLT 09T308 ER

Tip: TVRDO

Kutni radijus: 0,8 mm

Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks.}}$: 1,99 mm

Tehnički opis

Tip	TVRDO
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XDLT 09T308 ER
Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks.}}$	1,99 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	HB7720
Rezni materijal	HM

maksimalna dubina reza ap maks	1,15 mm
Posmak f_z po zubu	0,43 mm
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
TOOLOX 44	prikladno	140 m/min	H
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		