

Garant**XDLW 070308 TN, HB7705, tip: HART**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212930 HART
GTIN	4045197321220
Razred artikla	21A

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

Posmak f_z po zubu: 0,36 mm

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: XDLW 070308 TN

Tip: TVRDO

Kutni radijus: 0,8 mm

Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks.}}$: 1,58 mm

Tehnički opis

Tip	TVRDO
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XDLW 070308 TN
Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks.}}$	1,58 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	HB7705
Rezni materijal	HM

maksimalna dubina reza ap maks	0,85 mm
Posmak f_z po zubu	0,36 mm
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 50 HRC	prikladno	120 m/min	H
Čelik < 55 HRC	prikladno	110 m/min	H
Čelik < 60 HRC	prikladno	90 m/min	H
Čelik < 65 HRC	prikladno	70 m/min	H
Čelik < 67 HRC	prikladno	60 m/min	H
TOOLOX 44	prikladno	140 m/min	H
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima		