

**Planska glodača glava 75° MSRS, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 160/10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	224000 160/10
GTIN	4960664533060
Razred artikla	25P

**Opis****Izvedba:**

Glodača glava s normalnom i uskom podjelom pločica.

**Upotreba:**

Dubine rezanja do 12 mm i veliki posmaci za izrazito učinkovitu grubu obradu. Inovativni urezi u izmjenjivoj pločici omogućuju značajnu redukciju sile rezanja te time i smanjivanje sklonosti vibracijama. Time se povećava širina zahvata te značajno raste volumen odvojenih čestica.

**Tehnički opis**

Vijak za izmjenjivu pločicu	229703 (T25; 7,5 Nm)
maksimalna dubina reza ap maks	12 mm
maksimalni vanjski Ø D <sub>maks</sub>	167 mm
Ø prihvatne rupe	40 mm
Ø reza D <sub>c</sub>	160 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SP.. 1806
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	60 mm
Broj oštrica Z	10
Izvedba drške	s provrtom

Kut rezne oštrice κ	75 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Ravno glodalo

---

**Pribor**

Stezni vijak	229703
--------------	--------