


Garant**XDLT 120408 ER, HB7720, tip: HART****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212974 HART
GTIN	4045197581785
Razred artikla	21A

Opis**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

Posmak f_z po zubu: 0,57 mm

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: XDLT 120408 ER

Tip: TVRDO

Kutni radijus: 0,8 mm

Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks.}}$: 2,6 mm

Tehnički opis

Tip	TVRDO
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XDLT 120408 ER
Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks.}}$	2,6 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	HB7720
Rezni materijal	HM

maksimalna dubina reza ap maks	1,8 mm
Posmak f_z po zubu	0,57 mm
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
TOOLOX 44	prikladno	140 m/min	H
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		