

**Garant****Planska glodača glava 43°Octo, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 40/5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	213300 40/5
GTIN	4045197130990
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Planska glodača glava 43° s do 8 reznih oštrica po izmjenjivoj reznoj pločici.

**Upotreba:**

Zahvaljujući pozitivnoj geometriji postižu se vrlo dobre površine. Plansko glodalo za mekani rez.

**Napomena:**

Da biste **mogli koristiti** 8 oštrica, izmjenjiva pločica mora **uvijek biti okrenuta u naznačenom smjeru**.

Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ .

$a_{p \max}$  2,2 mm: (**Z = 8**),

$a_{p \max}$  3,5 mm: (**Z = 7**).

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

**Tehnički opis**

maksimalni vanjski Ø $D_{maks}$	49 mm
Ø reza $D_c$	40 mm
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	40 mm

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	OF.. 050405
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219808 (15IP; 3,8 Nm)
Ø prihvatne rupe	16 mm
Broj oštrica Z	5
Kut rezne oštrice κ	43 stupanj
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	43 stupanj
Primjena glodala	Uranjanje
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Ravno glodalo

## Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,8 Nm	211750 3,8
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219808