

**Planska glodača glava 75° MSRS, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 200/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	224000 200/12
GTIN	4960664533107
Razred artikla	25P

Opis**Izvedba:**

Glodača glava s normalnom i uskom podjelom pločica.

Upotreba:

Dubine rezanja do 12 mm i veliki posmaci za izrazito učinkovitu grubu obradu. Inovativni urezi u izmjenjivoj pločici omogućuju značajnu redukciju sile rezanja te time i smanjivanje sklonosti vibracijama. Time se povećava širina zahvata te značajno raste volumen odvojenih čestica.

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SP.. 1806
Ø prihvatne rupe	60 mm
Ø reza D_c	200 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	60 mm
maksimalna dubina reza ap maks	12 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229703 (T25; 7,5 Nm)
maksimalni vanjski Ø D_{maks}	207 mm
Broj oštrica Z	12
Izvedba drške	s provrtom

Kut rezne oštrice κ	75 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Ravno glodalo

Pribor

Stezni vijak	229703
--------------	--------