


**SPMT 1806 EDER-NB3P, PR1230, tip: ST1400**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	224023 ST1400
GTIN	4960664609659
Razred artikla	25A

**Opis**
**Izvedba:**

Specijalna geometrija izmjenjivih reznih pločica osigurava smanjenje sile rezanja i poboljšano lomljenje odvojenih čestica. Svi tipovi s **Wiper pločicama** za visoke posmake.

**Upotreba:**

**NB2P / NB3P:** Za **smanjene sile rezanja. Posebno za dugačke prihvate i tanke izratke.**

**Napomena:**

**Glodače glave se opremaju naizmjenice jednakim brojem izmjenjivih reznih pločica oblika NB2 i NB3.** Pratiti upute za primjenu navedene na glodačkoj glavi.

Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e = 1 \times D$ .

Primjena: s mekanim rezom

Posmak  $f_z$  po zubu: 0,06 - 0,15 mm

**Tehnički opis**

Posmak $f_z$ po zubu	0,06 - 0,15 mm
Tip	ST1400
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SPMT 1806 EDER-NB3P

Vrsta	PR1230
Rezni materijal	HM
Primjena	s mekanim rezom
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	160 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	160 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		