

**Garant**
**XDLW 120408 ER, HB7720, tip: HART**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212977 HART
GTIN	4045197581808
Razred artikla	21A

**Opis**
**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

Posmak  $f_z$  po zubu: 0,57 mm

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: XDLW 120408 ER

Tip: TVRDO

Kutni radijus: 0,8 mm

Programirani radijus pri  $a_{p \text{ maks.}}$ : 2,6 mm

**Tehnički opis**

Tip	TVRDO
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XDLW 120408 ER
Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks.}}$	2,6 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	HB7720
Rezni materijal	HM

maksimalna dubina reza ap maks	1,8 mm
Posmak $f_z$ po zubu	0,57 mm
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Čelik < 50 HRC	prikladno	100 m/min	H
Čelik < 55 HRC	prikladno	80 m/min	H
Čelik < 60 HRC	prikladno	50 m/min	H
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		