

**Kutna glodača glava 90° MEW, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 16/2mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	225200 16/2
GTIN	4960664648061
Razred artikla	250

**Opis****Izvedba:****Ekonomična zbog 4 rezne oštrice po pločici.****Tehnički opis**

maksimalna dubina reza ap maks	10 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø reza $D_c$	16 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	LOMU..
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	100 mm
Duljina izboja $L_1$	26 mm
Veličina izmjenjive rezne pločice	10
Ø drške $D_s$ h6	16 mm
Broj oštrica Z	2
Izvedba drške	Cilindrična drška
Kut rezne oštrice $\kappa$	90 stupanj
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Glodanje uglova
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

---

## Pribor

Stezni vijak

229713