

**Garant****WOEX 06T304 E, HB7635, tip: INOX**

### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	232770 INOX
GTIN	4045197346698
Razred artikla	21E

### Opis

**Odgovara :**

GARANT univerzalno svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama br. 232298 / 2300 / 2302 / 2310.

Strategija rezanja: MTC

Posmak f: 0,12 mm/okr

### Tehnički opis

Posmak f	0,12 mm/okr
Broj zamjena/oštrica	3
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WOEX 06T304 E
Vrsta	HB7635
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Strategija rezanja	MTC
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za bušenje

### Podaci korisnika

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	275 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	275 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	215 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	165 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	165 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno		