

**Kutna glodača glava 90° MEW, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z:  
16/2Lmm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	225200 16/2L
GTIN	4960664648054
Razred artikla	250

**Opis****Izvedba:****Ekonomična zbog 4 rezne oštrice po pločici.** Bez unutarnjeg hlađenja.**Tehnički opis**

Veličina izmjenjive rezne pločice	10
Vijak za izmjenjivu pločicu	229713 (8IP; 1,2 Nm)
maksimalna dubina reza ap maks	10 mm
Ø drške D <sub>s</sub> h6	12 mm
Ø reza D <sub>c</sub>	16 mm
Duljina izboja L <sub>1</sub>	23 mm
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	100 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	LOMU..
Broj oštrica Z	2
Izvedba drške	Cilindrična drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Glodanje uglova
Unutarnje hlađenje	da

Vrsta proizvoda

Kutna glodača glava

---

## Pribor

Stezni vijak

229713