

Garant**WOEX 040304 F, HB7310, tip: ALU**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	232560 ALU
GTIN	4045197346506
Razred artikla	21E

Opis

Odgovara :

GARANT univerzalno svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama br. 232298 / 2300 / 2302 / 2310.

Strategija rezanja: MTC

Posmak f: 0,08 mm/okr

Tehnički opis

Posmak f	0,08 mm/okr
Broj zamjena/oštrica	3
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WOEX 040304 F
Vrsta	HB7310
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Strategija rezanja	MTC
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za bušenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	350 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	200 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	200 m/min	N
CuZn	prikladno	300 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	prikladno samo u posebnim uvjetima	150 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		