

Garant**WOEX 030204 F, HU7310, tip: ALU****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	232450 ALU
GTIN	4045197346407
Razred artikla	21E

Opis**Odgovara :**

GARANT univerzalno svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama br. 232298 / 2300 / 2302 / 2310.

Strategija rezanja: MTC

Posmak f: 0,05 mm/okr

Tehnički opis

Posmak f	0,05 mm/okr
Broj zamjena/oštrica	3
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WOEX 030204 F
Vrsta	HU7310
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Strategija rezanja	MTC
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za bušenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	350 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	200 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	200 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	80 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno		