


**Garant****WOEX 040304 E, HB7635, tip: INOX****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	232570 INOX
GTIN	4045197346513
Razred artikla	21E

**Opis****Odgovara :**

GARANT univerzalno svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama br. 232298 / 2300 / 2302 / 2310.

Strategija rezanja: MTC

Posmak f: 0,08 mm/okr

**Tehnički opis**

Posmak f	0,08 mm/okr
Broj zamjena/oštrica	3
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WOEX 040304 E
Vrsta	HB7635
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Strategija rezanja	MTC
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za bušenje

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	275 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	275 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	215 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	165 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	165 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno		