

**Garant****WOEX 030204 E, HB7635, tip: INOX****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 232470 INOX   |
| GTIN           | 4045197346421 |
| Razred artikla | 21E           |

**Opis****Odgovara :**

GARANT univerzalno svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama br. 232298 / 2300 / 2302 / 2310.

Strategija rezanja: MTC

Posmak f: 0,06 mm/okr

**Tehnički opis**

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Posmak f                         | 0,06 mm/okr                      |
| Broj zamjena/oštrica             | 3                                |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WOEX 030204 E                    |
| Vrsta                            | HB7635                           |
| Rezni materijal                  | Tvrđi metal (HM)                 |
| Strategija rezanja               | MTC                              |
| Vrsta proizvoda                  | Okretna rezna pločica za bušenje |

**Podaci korisnika**

|                               | <b>Prikladno za</b>                | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO kod</b> |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------|
| Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup> | prikladno                          | 275 m/min            | P              |
| Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup> | prikladno                          | 275 m/min            | P              |
| Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup> | prikladno                          | 215 m/min            | P              |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | prikladno                          | 165 m/min            | M              |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | prikladno samo u posebnim uvjetima | 165 m/min            | M              |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>    | prikladno samo u posebnim uvjetima | 80 m/min             | S              |
| mokro maksimalno              | prikladno                          |                      |                |