

Yale

Ručna lančana dizalica, nosivost: 0,5t



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	086015 0,5
GTIN	4025092077675
Razred artikla	08Y

Opis

Izvedba:

Uređaji s **kućištem od čeličnog lima**, iznimno male mase, serijskom **deblokadom lanca**, **malom visinom konstrukcije i okretno** uležištenom, kovanom kukom. Univerzalni model "Yalehandy". Kompaktan uređaj (duljina 282 mm).

Upotreba:

Višenamjenski uređaj i za najteže uvjete.

Napomena:

Kod funkcijskog principa **tlakom opterećene kočnice navoja** stvara se aksijalni radni tlak od samog tereta i stoga je proporcionalan veličini opterećenja. Teret je siguran u svakom položaju, za spuštanje se mora svladati razliku između momenta kočenja i tereta. Svi su Yale višenamjenski uređaji time opremljeni.

Automatska **deblokada lanca** omogućuje **brzo pričvršćivanje** neopterećenog lanca, pri djelovanju tereta zatvara se **tlakom opterećena kočnica navoja** ponovno automatski i teret je siguran.

Protuklizna spojka (opcionalno po želji) sprečava pretjerano velike prihvate opterećenja i time povećava životni vijek alata za podizanje.

Tehnički opis

Materijal kućišta	Čelik
minimalna duljina između kuka	282 mm
Broj lanaca	1
Normalna podizna visina	1,5 m
Nosivost t	0,5 t
Oslobađanje lanca	da
Nosivost	500 kg
Težina	2,8 kg
Vrsta proizvoda	Polužna dizalice / lančana dizalica