

Garant**WOEX 030204 S, HB7305, tip: GG****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	232400 GG
GTIN	4045197346254
Razred artikla	21E

Opis**Odgovara :**

GARANT univerzalno svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama br. 232298 / 2300 / 2302 / 2310.

Strategija rezanja: MTC

Posmak f: 0,08 mm/okr

Tehnički opis

Posmak f	0,08 mm/okr
Broj zamjena/oštrica	3
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WOEX 030204 S
Vrsta	HB7305
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Strategija rezanja	MTC
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za bušenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
GG(G)	prikladno	175 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		