

**EFFBE****Montažni element s niveliranjem LM, maks. nosivost: 3000kg****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	086002 3000
GTIN	4045197349446
Razred artikla	08Y

**Opis****Izvedba:**

Antivibracijski sustavi za strojeve. Odspajanje strojeva i opreme, osjetljivih na vibracije poboljšava sigurnost i točnost procesa. Uloženi elastomeri stišavaju buku te prigušuju vibracije i udare, za optimirani proces proizvodnje bez buke. Svi elementi se bez problema mogu montirati i nivelirati.

Elastomer-metalni montažni elementi kompaktne konstrukcije s integriranim sustavom niveliranja preko centralnog vijka za namještanje.

**Upotreba:**

Za montiranje strojeva bez podnog sidrenja.

**Napomena:**

Za veća opterećenja i specijalne primjene ostali elementi su isporučivi na upit. Elementi s zračnim jastucima dostupni su u online trgovini pod br. 086003 vel. SLM1 – SLM12.

**Tehnički opis**

maksimalna nosivost za glodalice	1500 kg
maksimalno područje niveliranja (poravnavanja Ni)	20 mm
Ø navoja G	M16×1,5

Duljina vijka S	100 mm
maksimalna nosivost	3000 kg
Ø D	160 mm
dozvoljena statička nosivost	4000 daN
maksimalna nosivost preša	2000 kg
maksimalna nosivost za tokarilice i brusilice	1000 kg
Visina H	35 mm
Vrsta proizvoda	Antivibracijski montažni element