

Garant**WOEX 030204 E, HB7640, tip: INOX****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	232480 INOX
GTIN	4045197346438
Razred artikla	21E

Opis**Odgovara :**

GARANT univerzalno svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama br. 232298 / 2300 / 2302 / 2310.

Strategija rezanja: MTC

Posmak f: 0,06 mm/okr

Tehnički opis

Posmak f	0,06 mm/okr
Broj zamjena/oštrica	3
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WOEX 030204 E
Vrsta	HB7640
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Strategija rezanja	MTC
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za bušenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	275 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	275 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	215 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	165 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	165 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	80 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno		