

Garant**WOEX 06T304 S, HB7630, tip: ST1400**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	232710 ST1400
GTIN	4045197346636
Razred artikla	21E

Opis

Odgovara :

GARANT univerzalno svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama br. 232298 / 2300 / 2302 / 2310.

Strategija rezanja: MTC

Posmak f: 0,12 mm/okr

Tehnički opis

Posmak f	0,12 mm/okr
Broj zamjena/oštrica	3
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WOEX 06T304 S
Vrsta	HB7630
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Strategija rezanja	MTC
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za bušenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	275 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	275 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	215 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	125 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	125 m/min	P
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	175 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno		