

**Garant****WOEX 05T304 S, HB7305, tip: GG**

### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	232600 GG
GTIN	4045197346537
Razred artikla	21E

### Opis

**Odgovara :**

GARANT univerzalno svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama br. 232298 / 2300 / 2302 / 2310.

Strategija rezanja: MTC

Posmak f: 0,2 mm/okr

### Tehnički opis

Posmak f	0,2 mm/okr
Broj zamjena/oštrica	3
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WOEX 05T304 S
Vrsta	HB7305
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Strategija rezanja	MTC
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za bušenje

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
GG(G)	prikladno	175 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		