

Garant**WOEX 040304 S, HB7305, tip: GG**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	232500 GG
GTIN	4045197346445
Razred artikla	21E

Opis

Odgovara :

GARANT univerzalno svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama br. 232298 / 2300 / 2302 / 2310.

Strategija rezanja: MTC

Posmak f: 0,14 mm/okr

Tehnički opis

Posmak f	0,14 mm/okr
Broj zamjena/oštrica	3
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WOEX 040304 S
Vrsta	HB7305
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Strategija rezanja	MTC
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za bušenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
GG(G)	prikladno	175 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		