

Yale

Lančana dizalica VS III, nosivost: 2t



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	086020 2
GTIN	4025092079136
Razred artikla	08X

Opis

Izvedba:

Bilo koja lančana dizalica se ispituje u tvornici s preopterećenjem i isporučuje se s uputom za rad i ispitnim certifikatom.

Kompletno čelična konstrukcija. Igličasti i kuglični ležajevi na svim rotirajućim dijelovima. Automatsko zaustavljanje kod preopterećenja. Okretna za 360°, kovana kuka.

Napomena:

Nosivost do 20 t, spremnik lanaca i protuklizna spojka na upit.

Tehnički opis

Broj lanaca	2
Normalna podizna visina	3 m
Sila podizanja pri nazivnom teretu	29 daN
Nosivost t	2 t
Materijal kućišta	Puni čelik
Nosivost	2000 kg

Težina	17,3 kg
Vrsta proizvoda	Viseća kuka