



## Kutna glodača glava 90° MEW, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 40/5Lmm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	225200 40/5L
GTIN	4960664648221
Razred artikla	250

### Opis

**Izvedba:**  
**Ekonomična zbog 4 rezne oštrice po pločici.**

### Tehnički opis

maksimalna dubina reza ap maks	10 mm
Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	150 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229713 (8IP; 1,2 Nm)
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	LOMU..
Duljina izboja $L_1$	50 mm
Ø drške $D_s$ h6	32 mm
Veličina izmjenjive rezne pločice	10
Ø reza $D_c$	40 mm
Broj oštrica Z	5
Izvedba drške	Cilindrična drška
Kut rezne oštrice $\kappa$	90 stupanj
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Glodanje uglova
Unutarnje hlađenje	da

Vrsta proizvoda

Kutna glodača glava

---

## Pribor

Stezni vijak

229713