



Kutna glodača glava 90° MEW, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 63/6mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	225210 63/6
GTIN	4960664648665
Razred artikla	250

Opis

Izvedba:
Ekonomična zbog 4 rezne oštrice po pločici.

Tehnički opis

maksimalna dubina reza ap maks	10 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	40 mm
Ø reza D_c	63 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229713 (8IP; 1,2 Nm)
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	LOMU..
Ø prihvatne rupe	22 mm
Veličina izmjenjive rezne pločice	10
Broj oštrica Z	6
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova

Primjena glodala	Ukopavanje
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Stezni vijak	229713
--------------	--------