

**Garant****OFMT 050405 s dijamantnom prevlakom, HB7810, tip: ALU****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	213361 ALU
GTIN	4045197555700
Razred artikla	21B

**Opis****Izvedba:**

Ekstremno čvrste izmjenjive pločice prema normiranim ISO mjerama precizno sinterirane i brušene. Fina struktura granulacije osigurava veliku žilavost i otpornost na trošenje.

Tip: ALU

Kutni radijus: 0,5 mm

Posmak  $f_z$  po zubu: 0,18 mm

**Tehnički opis**

Posmak $f_z$ po zubu	0,18 mm
Tip	ALU
Kutni radijus	0,5 mm
Broj zamjena/oštrica	8
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	OFMT 050405
Vrsta	HB7810

Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	1350 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	1350 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	950 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		