



## Kutna glodača glava 90° MEW, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 25/2mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	225200 25/2
GTIN	4960664648252
Razred artikla	250

### Opis

**Izvedba:**  
**Ekonomična zbog 4 rezne oštrice po pločici.**

### Tehnički opis

Veličina izmjenjive rezne pločice	15
maksimalna dubina reza ap maks	15 mm
Ø drške D <sub>s</sub> h6	25 mm
Ø reza D <sub>c</sub>	25 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	LOMU..
Vijak za izmjenjivu pločicu	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Duljina izboja L <sub>1</sub>	32 mm
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	120 mm
Broj oštrica Z	2
Izvedba drške	Cilindrična drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Glodanje uglova
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

---

## Pribor

Stezni vijak

229714