

**Garant****TwinCut planska glodača glava 45° široka podjela, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 100/5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	213410 100/5
GTIN	4045197605450
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Od Ø 160 mm za prihvate prema DIN 2079 s 4 dodatne fiksirajuće rupe bez unutarnjeg hlađenja.

**Upotreba:**

S dvostranim pločicama s 8 oštrica (ON.U) ili s pločicama s 4 oštrice. (SN.U).

**Zamjenski dio:**

Podloška br. 219897 se može koristiti kod oba tipa izmjenjivih pločica.

**Napomena:**

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

Nije dozvoljeno mješano postavljanje na ON.U te SN.U.

**Tehnički opis**

Stezni vijak za podlošku	219899
maksimalni vanjski Ø D <sub>maks</sub> za ON.U ploče	111,8 mm
Podložna pločica	219897
Ø reza D <sub>c</sub>	100 mm

maksimalni vanjski $\varnothing D_{maks}$ za SN.U ploče	115,2 mm
Ukupna duljina $L_{ukupno}$ za ON.U ploče	48,3 mm
$\varnothing$ prihvatne rupe	32 mm
Ukupna duljina $L_{ukupno}$ za SN.U ploče	50 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SN.U
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	ON.U
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219898 (15IP; 3,8 Nm)
Broj oštrica Z	5
Serija	TwinCut
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice $\kappa$	45 stupanj
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Ravno glodalo

## Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice Od 10 dijelova	219898
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,8 Nm	211750 3,8
Stezni vijak	219899
Podložna pločica	219897