

**Kutna glodača glava 90° MEW, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z:
50/5Lmm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	225200 50/5L
GTIN	4960664648238
Razred artikla	250

Opis

Izvedba:
Ekonomična zbog 4 rezne oštrice po pločici.

Tehnički opis

Duljina izboja L ₁	40 mm
Veličina izmjenjive rezne pločice	10
Ø drške D _s h6	32 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø reza D _c	50 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	LOMU..
maksimalna dubina reza ap maks	10 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	120 mm
Broj oštrica Z	5
Izvedba drške	Cilindrična drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Glodanje uglova
Unutarnje hlađenje	da

Vrsta proizvoda

Kutna glodača glava

Pribor

Stezni vijak

229713